



# Hệ thống hỗ trợ giao tiếp hai chiều

NF-2S



Truyền tải thông điệp rõ ràng  
mà không gặp bất kỳ trở ngại nào!



## Thiết kế đẳng cấp và gọn nhẹ



### Hỗ trợ giao tiếp dễ dàng và tự nhiên hơn

Được trang bị chức năng giao tiếp đồng thời hai chiều, NF-2S hỗ trợ các cuộc hội thoại diễn ra thuận lợi hơn với âm thanh ổn định, chất lượng cao mà không bị gián đoạn.

### Thiết kế nhỏ gọn & lắp đặt đơn giản

Bộ micro và loa có thiết kế gọn nhẹ, được trang bị nam châm. Nhờ vậy thiết bị có thể dễ dàng gắn lên vách ngăn acrylic mà không cần bất kỳ giá đỡ hay phụ kiện kim loại nào. Với thiết kế đơn giản giúp thiết bị phù hợp với mọi không gian nội thất.

### Phụ kiện tùy chọn nâng cao hiệu quả sử dụng

Có thể sử dụng tai nghe kèm micro trong môi trường nhiều tiếng ồn, yêu cầu chất lượng hội thoại cao hơn.



Công tắc ngoại vi, có thể kết nối với tai nghe kèm micro.

\* Sản phẩm không đi kèm



Tùy thuộc vào âm lượng nói của khách hàng, người sử dụng có thể dễ dàng điều chỉnh âm lượng theo ý muốn.





Chức năng tắt tiếng được sử dụng trong trường hợp cần xác nhận, trao đổi thông tin giữa các nhân viên khi giao dịch với khách hàng.




NF-2S có khả năng phát hiện giọng nói cho dù ở trong môi trường nhiều tiếng ồn để không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc trò chuyện.

# Đã bao giờ bạn phải yêu cầu nhân viên giao dịch nhắc lại thông tin bởi âm thanh không rõ ràng khi giao tiếp qua vách ngăn và có sử dụng khẩu trang chưa?



Giao tiếp qua vách ngăn và có sử dụng khẩu trang khiến cho âm thanh ở tần số cao trở nên vô cùng khó nghe. Với việc hỗ trợ âm thanh ở dải tần số cao NF-2S giúp tối ưu âm lượng cho các cuộc hội thoại. Âm thanh ở mức độ vừa phải, không quá to đảm bảo sự riêng tư ở mức tối đa.



## Mức độ nghe rõ khi sử dụng NF-2S như thế nào?

Mức độ nghe chính xác âm thanh tăng lên gần **220%** so với cuộc hội thoại thông thường không sử dụng NF-2S.

\*Mức độ nghe chính xác âm thanh:  
Được đánh giá theo kết quả của bài kiểm tra chép chính tả tiếng Nhật.  
Bài kiểm tra chép chính tả với 160 từ được diễn ra trong môi trường có độ ồn ở mức trung bình với 20 chủ đề khác nhau (độ tuổi: 20 – 50). Bài kiểm tra sử dụng giọng thu âm chuyên nghiệp có đeo khẩu trang.

## Ứng dụng



## Thông số kỹ thuật

NF-2S Bộ điều khiển x1 Bộ micro và loa x2 Cáp chuyên dụng x2



### Bộ điều khiển

Kích thước:  
127(R) x 30(C) x 137(S)mm  
Khối lượng: 225g



### Bộ micro và loa

Kích thước:  
60(R) x 60(C) x 22.5(S)mm  
Khối lượng: 65g  
Phương thức lắp đặt: gắn nam châm

### Phụ kiện tùy chọn

NF-CS1 (dùng cho mở rộng)  
Bộ chia x1  
Bộ micro và loa x1  
Cáp chuyên dụng (2m) x2



### YR-NF5S

Cáp chuyên dụng (5m) x1



## Có thể tùy chỉnh cách thức lắp đặt khác nhau để phù hợp trong nhiều ứng dụng

Có thể dễ dàng thay đổi cách thức lắp đặt phù hợp với từng ứng dụng (tối đa 3 x 3).


### NF-2S



### NF-2S+Nf-CS1



### NF-2S+Nf-CS1x4(tối đa)



Like us on Facebook  
[facebook.com/ToaVietNam](https://www.facebook.com/ToaVietNam)  
TEV\_BRO\_049\_01\_00

**TOA**  
Smiles for the Public

TOA Electronics Vietnam Co., Ltd

[www.toa-vn.com](http://www.toa-vn.com)

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.  
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà Nội, tháng 04-2022.